

TERMO SALUD



FACIALSYSTEM PLUS/EVOL: Platus veido procedūrų pasirinkimas

FacialSystem Plus/Evol ® universali įranga su plačiu procedūrų pasirinkimu.

Nepriklausomi procedūrų moduliai:

- * Aukšto dažnio srovė;
- * Šveitimas;
- * Galvaninė jonizuojanti srovė;
- * Šveitimas/nusluoksniavimas;
- * Galvaninės srovės;
- * Interferencinė srovė;
- * Kaitinanti kaukė/ultragarsas.

Skirtingi elementai, charakteristikos ir parametrai garantuoja geriausius rezultatus visiems veido tipams. Mikroprocesoriaus kontrolė užtikrina maksimalų saugumą aptinkant ir nutraukiant bet kokias priežastis, kurios gali sukelti aparato gedimą.

FACIALSYSTEM PLUS/EVOL: technologija
Universalios paskirties veiksmingos veido procedūros

Aukštas dažnis

Galima pasirinkti iš tiesioginio taikymo, kibirkšties ar netiesioginio taikymo masažu.

Šveitimas

Šveitimo procedūrai arba padidinti cirkuliaciją.

Galvaninė srovė-jonizacija

Leidžia odai sugerti jonų turinčius produktus procedūros metu (su voleliu, rutuliniu ar kūginiu elektrodais).

Šveitimas/nusluoksniavimas

Skirtas riebios odos gydymui.

Galvaninės srovės

Didina kraujo cirkuliaciją, drėkina, tonizuoja odą.

Interferencinės srovės

Naudojamos veido procedūrose, tonizuoti raumenis ir atgaivinti odą. Fiksuojami arba mobilūs elektrodai.

Kaitinanti kaukė (Facial system plus) / Ultragarso funkcija (Facial system Evol)

Puikūs rezultatai odos hidratacijai ir riebalinių ląstelių reguliavimui.

Ultragarso terapija padeda spręsti labai daug odos problemų: valo, šveičia, stimuliuoja, skatina kosmetikos priemonių gilesnį įsisavinimą.

Facialsystem plus/Evol. techninė charakteristika

Įranga: elektrostimuliacija + šveitimas + šildoma kaukė / ultragarso+ aukšto dažnio srovė + galvaninės srovės + mikrosvrovės

Įtampa: 230V kintamoji srovė 50/60 Hz
115 V a.c 50/60 Hz (pasirinktinai)

Aukšto dažnio srovė:

Apytikslė įtampa: 40 K.

Apykslis dažnis: 150 kHz

Šveitimas

Išėjimo įtampa: 12 V 24 V

Galvaninės srovės

Reguliuojamas galingumas: 0-9,9 mA

Programuojama devynioms inversijoms

Pasyvaus sporto srovė

Maksimalus dažnis: 10 Hz

Išėjimo pulsas: Nuo 0 iki 24 V

Maksimalus intensyvumas: Nuo 0 iki 0,9 mA

Kaukė

Temperatūros diapazonas: 1 iki 60%

Procedūros laikas: 1 - 99 min.

Energijos sąnaudos: 60 V

Ultragarisas

Ultragarso dažnis ~28 kHz



**grožio
verslui**

Įranga, kosmetika

Termosalud atstovė Lietuvoje UAB Grožio gidas

tel. 8 610-27691, info@grozioverslui.lt www.grozioverslui.lt